


FLEXX REFERENZ


HOCHGENAUE LÖSUNG

3X DIE FUNKTIONEN... 3X DIE GENAUIGKEIT!

Verwendet 3 Flexx-Funktionen, um eine Flexx-Ebene zu erstellen.



In der Flexx-Referenz-URCap gespeichert und mit erhöhter Genauigkeit versetzt



Hohe Genauigkeit

±0.1-0.5mm

Sperrzeit

1-2 Protokoll

Material

Aluminium

Roboterkompatibilität

UR E-Serie Roboter

Kompatibilität mit Endeffektoren von Drittanbietern

Alle UR + Endeffektoren und andere

Vorlaufzeit

1 Woche